



## Modernizácia s Danfoss X-tra Collection™

Danfoss X-tra Collection™ nie je iba kolekcia ventilov a termostatických hlavíc. Je to spôsob modernizácie každého rebríkového radiátora alebo dizajnového radiátora s estetickým dizajnom.

Prezrite si ponuku X-tra Collection™ a presvedčíte sa, o čo viac získate práve pridaním správnych detailov k správnejmu riešeniu.



VHX-MONO (rohový)  
pre štandardné prípoje



VHX-MONO (priamy)  
pre štandardné prípoje



VHX-DUO (rohový)  
rozostup prípojov 50 mm



VHX-DUO (priamy)  
rozostup prípojov 50 mm

**X-tra Collection™**

Rad exkluzívnych termostatických hlavíc a ventilov

COMFORT CONTROLS

## Sortiment výrobkov

### RAX - Termostatická hlavica

biela RAL 9016	013G6070
biela RAL 9010	013G6071
čierna RAL 9005	013G6075
leštená oceľ	013G6171
Antracitová	013G6073
chrómovaná	013G6170
zlatistá	013G6172



### RTX - Obmedzovač teploty spiatočky

biela RAL 9016	013G6090
biela RAL 9010	013G6091
leštená oceľ	013G6191
chrómovaná	013G6190



### VHX-MONO (priamy)

biela RAL 9010	RAX 013G4368	RTX 013G4364
biela RAL 9016	RAX 013G4284	RTX 013G4384
leštená oceľ	RAX 013G4283	RTX 013G4383
chrómovaná	RAX 013G4282	RTX 013G4382



### VHX-MONO (rohový)

biela RAL 9010	RAX 013G4369	RTX 013G4365
biela RAL 9016	RAX 013G4287	RTX 013G4387
leštená oceľ	RAX 013G4286	RTX 013G4386
chrómovaná	RAX 013G4285	RTX 013G4385



### VHX-DUO (priamy)

biela RAL 9010	RAX 013G4366	RTX 013G4362
biela RAL 9016	RAX 013G4278	RTX 013G4378
leštená oceľ	RAX 013G4277	RTX 013G4377
chrómovaná	RAX 013G4276	RTX 013G4376



### VHX-DUO (rohový)

biela RAL 9010	RAX 013G4367	RTX 013G4363
biela RAL 9016	RAX 013G4281	RTX 013G4381
leštená oceľ	RAX 013G4280	RTX 013G4380
chrómovaná	RAX 013G4279	RTX 013G4379



### VHS-RX

chrómovaná	priamy 013G4370	rohový 013G4371
------------	--------------------	--------------------



### VHS-FX

biela RAL 9010	priamy 013G4464	rohový 013G4463
biela RAL 9016	priamy 013G4462	rohový 013G4461
leštená oceľ	priamy 013G4466	rohový 013G4465
chrómovaná	priamy 013G4270	rohový 013G4271



## Príslušenstvo

### Tvarovky pre medené potrubie

Cu ½ x10mm	013G4192
Cu ½ x12mm	013G4193
Cu ½ x14mm	013G4194
Cu ½ x15mm	013G4195
Cu ½ x16mm	013G4196



### Sada

prípoj vsuvkou ½ "	013G3127
-----------------------	----------



### Nástenné rozety pre prípoje s rozstupom 50 mm (jednoduchá sada)

biela RAL 9016	013G3128
chrómovaná	013G3129
leštená oceľ	013G3131



### Tvarovky pre plastové potrubia PEX a AluPEX

PEX ½ x12x1,1mm	013G4197
PEX ½ x15x2,5mm	013G4199
PEX ½ x16x2mm	013G4198
AluPEX ½ x16x2mm	013G4200



### Vykurovací prvok a držiak

držiak	013G4166
150 Watt chrómovaný	013G4167
300 Watt chrómovaný	013G4168
600 Watt chrómovaný	013G4169

