

Radiátorové termostatické hlavice *living design*®

Jediná dizajnová termostatická hlavica pre zákazníkov, ktorí majú štýl

living design® je samočinný variant radiátorovej termostatickej hlavice na báze osvedčených a vysokokvalitných termostatických hlavíc Danfoss. Jej elegantný a nadčasový dizajn vyzerá dobre na ktoromkoľvek mieste a funguje s maximálnou účinnosťou, čo zákazníci naozaj ocenia.

Hlavica *living design*® je vhodná pre všetky bežné typy ventilov a dodáva sa v rôznych štýlových farbách.

4 farby

pre moderné
interiéry: biela,
chrómová, lesklá
strieborná a čierna.



living design®

Termostat, ktorý poznáte, určený pre moderné interiéry

Izbový snímač teploty *living design*® vyzerá skvelo v akomkoľvek prostredí a zároveň presne udržiava ideálnu teplotu.

Dizajn

Ako naznačuje už samotný názov, estetika je dôležitá. Hlavica *living design*® dodávaná v rôznych farbách – bielej, chrómovej, lesklej striebornej a čiernej – dopĺňa termostatické hlavice *living eco*® a *living connect*® pre jednotný dizajn v celom dome.



Vyzerá skvelo, hodí sa všade

Hlavice *living design*® sú vhodné pre všetky radiátory – vrátane kúpeľňových aj so špeciálnym dizajnom – dokonca aj pre radiátory s nezvyčajným povrchom. Verzia *living design*® RAX-K funguje s väčšinou ventilov od iných výrobcov. Jej hladký povrch sa jednoducho dezinfikuje, čo je obzvlášť dôležité v prostrediach, kde je hygiena veľmi dôležitá.





Dokonalá teplota – v dokonalom štýle

living design[®] je tradičná samočinná radiátorová termostatická hlavica s moderným dizajnom. Vyzerá výborne v každej miestnosti a funguje maximálne efektívne.

Vlastnosti produktu

- Dizajnový snímač
- Samočinný snímač
- Snímač naplnený kvapalinou
- Integrovaný snímač
- Protimrazová ochrana
- Funkcia núteného uzavretia „0“

Názvy produktov

- *living design*[®] RAX – biela RAL 9016
- *living design*[®] RAX – čierna RAL 9005
- *living design*[®] RAX – chrómová
- *living design*[®] RAX – lesklá strieborná
- *living design*[®] RAX-K – biela RAL 9016
- *living design*[®] RAX-K – chrómová

Dizajnové ventily

- RA-URX a VHX

living design[®] Rax

Vhodná pre všetky radiátorové ventily Danfoss s prípojkou RA.



living design[®] Rax-K

Vhodná pre väčšinu bežných ventilov so závitom M30 x 1,5.



Radiátorové termostatické hlavice *living design*[®] pre optimálnu **energetickú účinnosť**


Ďalšie technické údaje:

living design[®] RAX

dĺžka x priemer: 79 x 46 mm

living design[®] RAX-K

dĺžka x priemer: 93 x 46 mm



| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|----|----|----|
| | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | °C |
| 0 | * | I | II | III | IV | >I | |
| | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | °C |

Danfoss spol. s.r.o. · Továrenská 49 · 953 01 Zlaté Moravce

Tel: +421 905 404 898 · Email: danfoss.sk@danfoss.com · www.danfoss.sk, www.sk.danfoss.com

Danfoss nezodpovedá za možné chyby v katalógoch, brožúrach a iných tlačených materiáloch. Danfoss si vyhradzuje právo vykonávaet zmeny na svojich výrobkoch bez predchádzajúceho upozornenia. To platí aj pre výrobky, ktoré boli už obobjednané za predpokladu, že úpravy je možné spraviť bez nutnosti dodatocných zmien už dohodnutých technických podmienok. Všetky obchodné znacky v tomto prospekte sú majetkom príslušných .riem. Danfoss a logotyp Danfoss sú chránenými obchodnými.